


＼白無地・無香料タイプ／

20φ サイズが新登場



<納品例>


- *OEM | 香りづけ・パッケージ化まで弊社で実施
- *バルク販売
- *ピタッとアロマクリア20φ卸販売
- *オリジナル印刷



ピタッとアロマ®クリア20φ



ピタッとアロマ®クリア29φ
と滴下専用スーパー樹脂ボ
トル(充填なし)セット



20φオリジナル印刷

＼無香料タイプ／

貼るアロマシール

ピタッとアロマ®クリア



精油や香料などの液体を垂らして簡単に香りのシールをつくることができます

01 カスタマイズ性が高い

自分で好きなアロマオイルや香水、試薬などの液体を垂らして使用できるため、好みの香りを自由にカスタマイズ可能です。一つの製品で異なる香りを試せるため、コストパフォーマンスも良いです
オリジナル印刷や販促品加工としてOEMが可能です



06 医療・介護・研究での活用

多数の医療・アロマ外来や介護アロマ現場、香りの研究等で活用されています。
もともとは医療現場で不特定多数に香りを拡散するリスクと衛生面等を考え開発された製品です。貼るアロマシールは、香りを統合医療として活用する医師たちのするどい指摘から始まった商品です。

02 多層構造 | 香りが持続

特殊な構造により、香りの成分変性がなく、多層構造により香料による剥離を防ぎ、長時間の香りの持続やパーソナルスペースのみの芳香が可能(香りの拡散距離約50cm)
ジワジワ浸透し、ゆっくり多層構造の中で貯蔵後、ゆっくり揮発を実現しました。

07 既成サイズ・白無地

- ・15φ(1シート15p)スモールサイズ
- ・20φ(1シート12p)ミドルサイズ
- ・20mm(1シート123p)花型ミドルサイズ **new**
- ・29φ(1シート6p)ラージサイズ

*異型、サイズ違い製造承ります

3 環境への配(香害対策)

特殊な構造により、香りの成分変性がなく、多層構造により香料による剥離を防ぎ、長時間の香りの持続やパーソナルスペースのみの芳香が可能(香りの拡散距離約50cm)
ジワジワ浸透、ゆっくり多層構造の中で貯蔵後、ゆっくり揮発

08 滴下専用スーパー樹脂ボトル

精油や香料を簡単に滴下するために設計された特殊なボトルです。このボトルは、ガラス瓶のドロPPERに代わるもので、超硬質樹脂を使用しており、液滴が可能な形状でさらに簡単にアロマシールをつくることができます



04 衛生かつ簡単に使える

使い捨てシールとして、衛生的に利用できます。また、貼るだけで簡単に香りを楽しめるため、忙しい日常でも手間がかからず使用する場所も室内・屋外を選びません

使用シーン例

- *日常生活でのリラックス
- * 職場や勉強中の集中力向上
- *外出先での気分転換
- 4. 医療や介護の場面で
- *睡眠時のサポート
柔軟性とカスタマイズ性を生かして、さまざまなシチュエーションに合わせて利用できます
- *衣類やバッグに貼るなアクセントとしても活用できます。
- *マスクに貼る
- *デスク周りで
- *ベビー用品やペット用品に活用

05 利便性と携帯性

軽くてコンパクトなので、外出先でも手軽に持ち運びができます。ポーチやバッグに入れておけば、必要なときにすぐに使えます。